

機 器 番 号	機 器 名 称 (系 統 名)	型 式	室 外 機										室 内 機										非 常 電 源	イ ン タ ー ロ ッ ク ・ 連 動	遠 方 発 停	警 報	コ ン タ ー 下 基 礎 (建 築 工 事)	防 爆 装 置 G:ゴム S:スチング P:ゴム付	備 考	メーカ	型 番		
			設 置 階	台 数	呼称能力 HP	冷房能力 kW	暖房能力 kW	消費電力 (50Hz) kW	電 源		起 動 方 式	設 置 階	台 数	呼称能力 HP	冷房能力 kW	暖房能力 kW	送 風 機		消費電力 (50Hz) kW	電 源		起 動 方 式										加湿量 kg/h	フイ ル タ ー
									相 φ	電 圧 V							送風量 m³/h	機外静圧 Pa		相 φ	電 圧 V												
PAC-1A	外来待合系統空調機	ビル用マルチ室外機	RF	1	22.0	61.5	70.0	19.3	3	200	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	200	S		パナソニック	PA-P615UX3	
PAC-1A-1	外来待合空調機	天井埋込ダクト形	-	-	-	-	-	-	-	-	1F	4	4.0	11.2	12.5	1920	150	0.200	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	G	天井化霜付 3、ドレンパイプ 3、リモコン対応、BS工外	パナソニック	CS-P112FE4U
PAC-1A-2	検査受付(1)空調機	高天井用1方向カセット形	-	-	-	-	-	-	-	-	1F	1	1.0	2.8	3.2	720	-	0.048	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	G	天井化霜付 3、ドレンパイプ 3、リモコン対応、BS工外	パナソニック	CS-P28D3U
PAC-2A	診察室系統空調機	冷暖フリービル用マルチ室外機	RF	1	10.0	28.0	31.5	9.33	3	200	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	200	S		パナソニック	CU-P280UXE3	
PAC-2A-1	診察室(1)洗浄スペース空調機	天井カセット 4方向吹出形	-	-	-	-	-	-	-	-	1F	1	1.0	2.8	3.2	840	-	0.020	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	G	天井化霜付 3、ドレンパイプ 3、リモコン対応、BS工外	パナソニック	CS-P28U3UN
PAC-2A-2	診察室(2)空調機	天井カセット 2方向吹出形	-	-	-	-	-	-	-	-	1F	1	0.8	2.2	2.5	480	-	0.082	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	G	天井化霜付 3、ドレンパイプ 3、リモコン対応、BS工外	パナソニック	CS-P22L3U
PAC-2A-3	診察室(3)空調機	天井カセット 2方向吹出形	-	-	-	-	-	-	-	-	1F	1	0.8	2.2	2.5	480	-	0.082	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	G	天井化霜付 3、ドレンパイプ 3、リモコン対応、BS工外	パナソニック	CS-P22L3U
PAC-2A-4	診察室(4)空調機	天井カセット 2方向吹出形	-	-	-	-	-	-	-	-	1F	1	0.8	2.2	2.5	480	-	0.082	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	G	天井化霜付 3、ドレンパイプ 3、リモコン対応、BS工外	パナソニック	CS-P22L3U
PAC-2A-5	診察室(5)空調機	天井カセット 2方向吹出形	-	-	-	-	-	-	-	-	1F	1	0.8	2.2	2.5	480	-	0.082	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	G	天井化霜付 3、ドレンパイプ 3、リモコン対応、BS工外	パナソニック	CS-P22L3U
PAC-2A-6	診察室(6)空調機	天井カセット 2方向吹出形	-	-	-	-	-	-	-	-	1F	1	0.8	2.2	2.5	480	-	0.082	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	G	天井化霜付 3、ドレンパイプ 3、リモコン対応、BS工外	パナソニック	CS-P22L3U
PAC-2A-7	診察室(7)空調機	天井カセット 2方向吹出形	-	-	-	-	-	-	-	-	1F	1	0.8	2.2	2.5	480	-	0.082	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	G	天井化霜付 3、ドレンパイプ 3、リモコン対応、BS工外	パナソニック	CS-P22L3U
PAC-2A-8	診察室(8)空調機	天井カセット 2方向吹出形	-	-	-	-	-	-	-	-	1F	1	0.8	2.2	2.5	480	-	0.082	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	G	天井化霜付 3、ドレンパイプ 3、リモコン対応、BS工外	パナソニック	CS-P22L3U
PAC-2A-9	診察室(9)空調機																																

機器表

機 器 番 号	機 器 名 称 (系 統 名)	型 式	室 外 機											室 内 機											非 常 電 源	イン ター ロック・連 動	遠 方 発 停	警 報	コ ン タ クト 基 礎 (建 築 工 事)	防 凍 装 置	備 考	メーカ	型 番	
			設 置 階	台 数	呼称能力 HP	冷房能力 kW	暖房能力 kW	消費電力 (50Hz) kW	電 源 相 φ	電 圧 V	起 動 方 式	設 置 階	台 数	呼称能力 HP	冷房能力 kW	暖房能力 kW	送 風 機		消費電力 (50Hz) kW	電 源 相 φ	電 圧 V	起 動 方 式	加湿量 kg/h	フ ィ ル タ ー										
																	m³/h	Pa																
PAC-5A	放射線操作系統空調機	ビル用マルチ室外機	RF	1	6.0	16.0	18.0	5.67	3	200	直入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	S		パナソニック	CU-P160UX3				
PAC-5A-1	操作面下空調機	天井カセット2方向吹出形	-	-	-	-	-	-	-	-	1F	2	2.0	5.6	6.3	660	-	0.090	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	G	天井化粧機、ドレンパイプ、リフトパイプ、配管	パナソニック	CS-P56L3U	
PAC-5A-2	検査受付(2)空調機	高天井用1方向カセット形	-	-	-	-	-	-	-	-	1F	1	1.0	2.8	3.2	720	-	0.048	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	G	天井化粧機、ドレンパイプ、リフトパイプ、配管	パナソニック	CS-P2803U	
PAC-6A	調剤室系統空調機	ビル用マルチ室外機	RF	1	6.0	16.0	18.0	5.67	3	200	直入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	200	S		パナソニック	CU-P160UX3
PAC-6A-1	調剤室空調機	天井カセット4方向吹出形	-	-	-	-	-	-	-	-	1F	2	1.25	3.6	4.2	840	-	0.020	1	200	直入	標準	標準	○	-	○	-	-	-	G	天井化粧機、ドレンパイプ、リフトパイプ、配管	パナソニック	CS-P36U3UN	
PAC-6A-2	薬品室空調機	高天井用1方向カセット形	-	-	-	-	-	-	-	-	1F	1	1.0	2.8	3.2	720	-	0.048	1	200	直入	標準	標準	○	-	○	-	-	-	G	天井化粧機、ドレンパイプ、リフトパイプ、配管	パナソニック	CS-P2803U	
PAC-7A	処置室系統空調機	ビル用マルチ室外機	RF	1	8.0	22.4	25.0	6.26	3	200	直入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	200	S		パナソニック	CU-P224UX3
PAC-7A-1	処置室空調機	天井カセット4方向吹出形	-	-	-	-	-	-	-	-	1F	3	1.0	2.8	3.2	840	-	0.020	1	200	直入	標準	標準	○	-	○	-	-	-	G	天井化粧機、ドレンパイプ、リフトパイプ、配管	パナソニック	CS-P28U3UN	
PAC-7A-2	処置室廊下空調機	天井カセット2方向吹出形	-	-	-	-	-	-	-	-	1F	1	1.0	2.8	3.2	540	-	0.088	1	200	直入	標準	標準	○	-	○	-	-	-	G	天井化粧機、ドレンパイプ、リフトパイプ、配管	パナソニック	CS-P28L3U	
PAC-8A	検体検査系統空調機	天井カセット4方向形同時ツインタイプ	RF	1	2.5	7.1	8.0	2.87	3	200	直入	1F	2	2.5	7.1	8.0	900	-	-	-	-	-	標準	標準	-	-	○	-	-	200	S+G	天井化粧機、ドレンパイプ、リフトパイプ、配管、室外機電源送り	パナソニック	(外)CU-P80X3 (内)CS-P40U3N
PAC-9A	一般撮影室系統空調機	壁掛ルトイン型末端置きタイプ	RF	1	5.0	14.0	16.0	3.48	3	200	直入	1F	1	5.0	14.0	16.0	2520	76	-	-	-	-	標準	標準	-	-	○	-	-	200	S+G	ドレンパイプ、フレキシブル、リフトパイプ、配管、室外機電源送り	ダイワ工業㈱	(外)RXYP140C (内)FXYWP140MB
PAC-10A	X線TV撮影系統空調機	天井埋込ダクト形ベアタイプ	RF	1	2.5	7.1	8.0	2.88	3	200	直入	1F	1	2.5	7.1	8.0	1260	150	-	-	-	-	標準	標準	-	-	○	-	-	200	S+G	ドレンパイプ、フレキシブル、リフトパイプ、配管、室外機電源送り	パナソニック	(外)CU-P80X3 (内)CS-P80FE4
PAC-11A	CT系統空調機	壁掛ルトイン型末端置きタイプ	RF	1	5.0	14.0	16.0	3.48	3	200	直入	1F	1	5.0	14.0	16.0	2520	76	-	-	-	-	標準	標準	-	-	○	-	-	200	S+G	フレキシブル、リフトパイプ、配管、室外機電源送り	ダイワ工業㈱	(外)RXYP140C (内)FXYWP140MB
PAC-12A	管理センター系統空調機	天井カセット4方向形ベアタイプ	RF	1	2.0	5.6	6.3	2.62	3	200	直入	1F	1	2.0	5.6	6.3	1080	-	-	-	-	-	標準	標準	-	-	○	-	-	200	S+G	天井化粧機、ドレンパイプ、リフトパイプ、配管、室外機電源送り	パナソニック	(外)CU-P63X3 (内)CS-P63U3N
PAC-13A	ホール系統空調機	ビル用マルチ室外機	RF	1	12.0	33.5	37.5	12.2	3	200	直入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	S		パナソニック	CU-P335UX3			
PAC-13A-1	ホール空調機	天井埋込ダクト形	-	-	-	-	-	-	-	-	2F	1	2.5	7.1	8.0	1260	150	0.110	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	G	ドレンパイプ、フレキシブル	パナソニック	CS-P71FE4U	
PAC-13A-2	廊下空調機	天井埋込ダクト形	-	-	-	-	-	-	-	-	2F	4	1.6	4.5	5.0	960	150	0.100	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	G	ドレンパイプ、フレキシブル	パナソニック	CS-P45FE4U	
PAC-13A-3	ラウンジ空調機	天井埋込ダクト形	-	-	-	-	-	-	-	-	2F	1	4.0	11.2	12.5	1920	150	0.200	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	G	ドレンパイプ、フレキシブル、リフトパイプ、配管	パナソニック	CS-P112FE4U	
PAC-14A	病室、多目的室系統空調機	ビル用マルチ室外機	RF	1	22.0	61.5	70.0	19.3	3	200	入-△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	S		パナソニック	PA-P615UX3			
PAC-14A-1	多目的室(1)空調機	天井カセット4方向吹出形	-	-	-	-	-	-	-	-	2F	2	1.6	4.5	5.0	900	-	0.020	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	G	天井化粧機、ドレンパイプ、リフトパイプ、配管	パナソニック	CS-P45U3UN	
PAC-14A-2	多目的室(2)空調機	天井カセット4方向吹出形	-	-	-	-	-	-	-	-	2F	1	1.6	4.5	5.0	900	-	0.020	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	G	天井化粧機、ドレンパイプ、リフトパイプ、配管	パナソニック	CS-P45U3UN	
PAC-14A-3	病室(1)～(4)空調機	天井埋込ダクト形	-	-	-	-	-	-	-	-	2F	4	3.2	9.0	10.0	1560	150	0.160	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	G	ドレンパイプ、フレキシブル	パナソニック	CS-P90FE4U	

機器表

機器番号	機器名称 (系統名)	型式	室 外 機										室 内 機										非常電源	インテリ ロック・連動	速 方 発 停 運 転 故 障 表 示 報 告	コ ン ト ル ラ ー 基 礎 (建築工事)	防振装置 G:1/4 S:スプリング P:1/4m/10分	備 考	メーカー	型 番							
			設置 階	台 数	呼称能力 HP	冷房能力 kW	暖房能力 kW	消費電力 (50Hz) kW	電 源 相 φ	電 圧 V	起 動 方 式	設置 階	台 数	呼称能力 HP	冷房能力 kW	暖房能力 kW	送 風 機		消費電力 (50Hz) kW	電 源 相 φ	電 圧 V	起 動 方 式	加湿量 kg/h	フ ィ ル タ ー													
																	送風量 m³/h	機外静圧 Pa																			
PAC-15A	病室系統空調機	冷暖フリースビル用マルチ室外機	RF	1	8.0	22.4	25.0	7.16	3	200	直入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	200	S	パナソニック	CU-P224UXE3				
PAC-15A-1	病室(5)空調機	天井カセット4方向吹出形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2F	1	1.0	2.8	3.2	840	-	0.020	1	200	直入	標準	標準	○	-	○	-	-	-	G	天井化粧パネル、ドレンパイプあり、リフトエアーボックス、BSエント	パナソニック	CS-P28U3UN			
PAC-15A-2	病室(6)空調機	天井カセット4方向吹出形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2F	1	1.25	3.6	4.2	840	-	0.020	1	200	直入	標準	標準	○	-	○	-	-	-	G	天井化粧パネル、ドレンパイプあり、リフトエアーボックス、BSエント	パナソニック	CS-P36U3UN			
PAC-15A-3	病室(7)空調機	天井カセット4方向吹出形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2F	1	1.25	3.6	4.2	840	-	0.020	1	200	直入	標準	標準	○	-	○	-	-	-	G	天井化粧パネル、ドレンパイプあり、リフトエアーボックス、BSエント	パナソニック	CS-P36U3UN			
PAC-15A-4	前室(1)空調機	天井カセット2方向吹出形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2F	1	0.8	2.2	2.5	480	-	0.082	1	200	直入	標準	標準	○	-	○	-	-	-	G	天井化粧パネル、ドレンパイプあり、リフトエアーボックス、BSエント	パナソニック	CS-P22L3U			
PAC-16A	スタッフステーション系統空調機	ビル用マルチ室外機	RF	1	8.0	22.4	25.0	6.26	3	200	直入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	200	S	パナソニック	CU-P224UX3				
PAC-16A-1	スタッフステーション空調機	天井カセット4方向吹出形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2F	2	2.5	7.1	8.0	1260	-	0.035	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	G	天井化粧パネル、ドレンパイプあり、リフトエアーボックス	パナソニック	CS-P71U3UN			
PAC-17A	リハビリ系統空調機	ビル用マルチ室外機	RF	1	24.0	69.0	77.5	22.4	3	200	直入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	200	S	パナソニック	PA-P690UX3				
PAC-17A-1	リハビリ室空調機	天井埋込ダクト形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2F	3	5.0	14.0	16.0	2040	150	0.215	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	G	ドレンパイプあり、フィルターあり、リフトエアーボックス	パナソニック	CS-P140FE4U			
PAC-17A-2	リハビリ個室空調機	天井カセット4方向吹出形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2F	1	3.2	9.0	10.0	1380	-	0.040	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	G	天井化粧パネル、ドレンパイプあり、リフトエアーボックス	パナソニック	CS-P90U3UN			
PAC-18A	当直室系統空調機	高天井1方向カセット形ベアタイプ	RF	1	2.5	5.6	6.3	2.69	3	200	直入	2F	1	2.5	5.6	6.3	1020	-	-	-	-	-	標準	標準	-	-	○	-	-	200	S+G	天井化粧パネル、ドレンパイプあり、リフトエアーボックス、室外機電源送り	パナソニック	(外)CU-P63X3 (内)CU-P63D3			
PAC-19A	職員休憩室系統空調機	天井カセット4方向吹出ベアタイプ	RF	1	1.25	3.6	4.0	1.51	3	200	直入	2F	1	1.25	3.6	4.0	900	-	-	-	-	-	標準	標準	-	-	○	-	-	200	S+G	天井化粧パネル、ドレンパイプあり、リフトエアーボックス、室外機電源送り	パナソニック	(外)CU-P40X3 (内)CS-P40U3N			
PAC-20A	脱衣室系統空調機	天井カセット4方向吹出ベアタイプ	RF	1	1.25	3.6	4.0	1.51	3	200	直入	2F	1	1.25	3.6	4.0	900	-	-	-	-	-	標準	標準	-	-	○	-	-	200	S+G	天井化粧パネル、ドレンパイプあり、リフトエアーボックス、室外機電源送り	パナソニック	(外)CU-P40X3 (内)CS-P40U3N			
PAC-21A	スタッフルーム系統空調機	天井カセット2方向吹出ベアタイプ	RF	1	2.0	5.6	6.3	2.72	3	200	直入	2F	1	2.0	5.6	6.3	1020	-	-	-	-	-	標準	標準	-	-	○	-	-	200	S+G	天井化粧パネル、ドレンパイプあり、リフトエアーボックス、室外機電源送り	パナソニック	(外)CU-P63X3 (内)CS-P63L3			
PAC-22A	雷安室系統空調機	高天井1方向カセット形ベアタイプ	RF	1	2.5	5.6	6.3	2.69	3	200	直入	2F	1	2.0	5.6	6.3	1020	-	-	-	-	-	標準	標準	-	-	○	-	-	200	S+G	天井化粧パネル、ドレンパイプあり、リフトエアーボックス、室外機電源送り	パナソニック	(外)CU-P63X3 (内)CS-P63D3			
PAC-23A	サーバー室系統空調機	天井カセット4方向吹出ベアタイプ	RF	1	3.6	10.0	11.2	4.29	3	200	直入	2F	1	3.6	10.0	11.2	2040	-	-	-	-	-	標準	標準	○	-	○	-	-	200	S+G	天井化粧パネル、ドレンパイプあり、リフトエアーボックス、室外機電源送り	パナソニック	(外)CU-P112X3 (内)CS-P112U3N			
PAC-24A	診療室(救急)系統空調機	天井カセット4方向吹出ベアタイプ	RF	1	1.25	3.6	4.0	1.51	3	200	直入	2F	1	1.25	3.6	4.0	900	-	-	-	-	-	標準	標準	-	-	○	-	-	200	S+G	天井化粧パネル、ドレンパイプあり、リフトエアーボックス、室外機電源送り	パナソニック	(外)CU-P40X3 (内)CS-P40U3N			
PAC-25A	前室(2)系統空調機	高天井1方向カセット形ベアタイプ	RF	1	2.5	5.6	6.3	2.69	3	200	直入	2F	1	2.5	5.6	6.3	1020	-	-	-	-	-	標準	標準	-	-	○	-	-	200	S+G	天井化粧パネル、ドレンパイプあり、リフトエアーボックス、室外機電源送り	パナソニック	(外)CU-P63X3 (内)CS-P63D3			
PAC-26A	電話交換室系統空調機	壁掛形冷房専用ベアタイプ	RF	1	1.8	5.0	-	1.56	3	200	直入	3F	1	1.8	5.0	-	840	-	-	-	-	-	-	標準	-	-	○	-	-	200	S+G	リフトエアーボックス、室外機電源送り	パナソニック	(外)CU-P56C3 (内)CS-P56K3			
PAC-27A	検査室(カウンター)系統空調機	高天井1方向カセット形ベアタイプ	RF	1	1.60	4.5	5.0	1.69	3	200	直入	1F	1	1.60	4.5	5.0	780	-	-	-	-	-	標準	標準	-	-	○	-	-	200	S+G	天井化粧パネル、ドレンパイプあり、リフトエアーボックス、室外機電源送り	パナソニック	(外)CU-P50X3 (内)CS-P50D3			

機器表

機 器 番 号	機 器 名 称 (系 統 名)	型 式	室 外 機											室 内 機											非 常 電 源	イン タ ー ネ ッ ト ・ 連 動	遠 方 警 報	防 振 装 置 G:ゴム S:スプリング P:ゴムパッド	備 考	メ-カ-	型 番			
			設 置 階 数	台 数	呼称能力 HP	冷房能力 kW	暖房能力 kW	消費電力 (50Hz) kW	電 源		起 動 方 式	設 置 階 数	台 数	呼称能力 HP	冷房能力 kW	暖房能力 kW	送 風 機		消費電力 (50Hz) kW	電 源		起 動 方 式	加湿量 kg/h	フイ ル タ ー										
									相 φ	電 圧 V							送風量 m³/h	機外静圧 Pa		相 φ	電 圧 V													
OAC-1A	外来待合系統外調機	ビル用マルチ室外機	RF	1	36.0	101.0	113.0	36.3	3	200	△-△	-	-	-	-	-	-	0.620	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	200	S		パナソニック	PA-P1010UX3	
OAC-1A-1	外来待合系統外調機	天井埋込ダクト形(高静圧対応)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1F	3	10.0	28.0	26.5	2100	200	0.620	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	S	ドレンパイプ、フィルターカバー	パナソニック	CS-P210XE3U
OAC-2A	中待合系統外調機	ビル用マルチ室外機	RF	1	6.0	16.0	18.0	5.67	3	200	直入	-	-	-	-	-	-	0.390	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	200	S		パナソニック	CU-P160UX3	
OAC-2A-1	中待合系統外調機	天井埋込ダクト形(高静圧対応)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1F	1	5.0	14.0	13.2	1100	200	0.390	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	S	ドレンパイプ、フィルターカバー	パナソニック	CS-P110XE3U
OAC-3A	診察室系統外調機	ビル用マルチ室外機	RF	1	10.0	28.0	31.5	9.33	3	200	直入	-	-	-	-	-	-	0.570	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	200	S		パナソニック	CU-P280UX3	
OAC-3A-1	診察室系統外調機	天井埋込ダクト形(高静圧対応)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1F	1	8.0	22.4	21.2	1700	200	0.570	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	S	ドレンパイプ、フィルターカバー、リフトエントロピー付	パナソニック	CS-P170XE3U
OAC-4A	処置室系統外調機	ビル用マルチ室外機	RF	1	14.0	40.0	45.0	13.1	3	200	△-△	-	-	-	-	-	-	0.620	1	200	直入	標準	標準	○	-	○	-	-	200	S		パナソニック	CU-P400UX3	
OAC-4A-1	処置室系統外調機	天井埋込ダクト形(高静圧対応)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1F	1	10.0	28.0	26.5	2100	200	0.620	1	200	直入	標準	標準	○	-	○	-	-	-	S	ドレンパイプ、フィルターカバー、リフトエントロピー付	パナソニック	CS-P210XE3U
OAC-5A	生理検査室系統外調機	ビル用マルチ室外機	RF	1	6.0	16.0	18.0	5.67	3	200	直入	-	-	-	-	-	-	0.390	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	S		パナソニック	CU-P160UX3	
OAC-5A-1	生理検査室系統外調機	天井埋込ダクト形(高静圧対応)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1F	1	5.0	14.0	13.2	1100	200	0.390	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	S	ドレンパイプ、フィルターカバー、リフトエントロピー付	パナソニック	CS-P110XE3U
OAC-6A	CT、X線系統外調機	ビル用マルチ室外機	RF	1	6.0	16.0	18.0	5.67	3	200	直入	-	-	-	-	-	-	0.390	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	S		パナソニック	CU-P160UX3	
OAC-6A-1	CT、X線系統外調機	天井埋込ダクト形(高静圧対応)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1F	1	5.0	14.0	13.2	1100	200	0.390	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	S	ドレンパイプ、フィルターカバー、リフトエントロピー付	パナソニック	CS-P110XE3U
OAC-7A	検体検査室系統外調機	ビル用マルチ室外機	RF	1	6.0	16.0	18.0	5.67	3	200	直入	-	-	-	-	-	-	0.390	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	S		パナソニック	CU-P160UX3	
OAC-7A-1	検体検査室系統外調機	天井埋込ダクト形(高静圧対応)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1F	1	5.0	14.0	13.2	1100	200	0.390	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	S	ドレンパイプ、フィルターカバー、リフトエントロピー付	パナソニック	CS-P110XE3U
OAC-8A	西通り廊下系統外調機	ビル用マルチ室外機	RF	1	10.0	28.0	31.5	9.33	3	200	直入	-	-	-	-	-	-	0.570	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	S		パナソニック	CU-P280UX3	
OAC-8A-1	西通り廊下系統外調機	天井埋込ダクト形(高静圧対応)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2F	1	8.0	22.4	21.2	1700	200	0.570	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	S	ドレンパイプ、フィルターカバー	パナソニック	CS-P170XE3U
OAC-9A	東通り廊下系統外調機	ビル用マルチ室外機	RF	1	12.0	33.5	37.5	12.2	3	200	直入	-	-	-	-	-	-	0.620	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	S		パナソニック	CU-P335UX3	
OAC-9A-1	東通り廊下系統外調機	天井埋込ダクト形(高静圧対応)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2F	1	10.0	28.0	26.5	2100	200	0.620	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	200	S	ドレンパイプ、フィルターカバー	パナソニック	CS-P210XE3U
OAC-10A	病室(1)(2)系統外調機	ビル用マルチ室外機	RF	1	10.0	28.0	31.5	9.33	3	200	直入	-	-	-	-	-	-	0.570	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	S		パナソニック	CU-P280UX3	
OAC-10A-1	病室(1)(2)系統外調機	天井埋込ダクト形(高静圧対応)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2F	1	8.0	22.4	21.2	1700	200	0.570	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	200	S	ドレンパイプ、フィルターカバー	パナソニック	CS-P170XE3U
OAC-11A	病室(3)(4)系統外調機	ビル用マルチ室外機	RF	1	10.0	28.0	31.5	9.33	3	200	直入	-	-	-	-	-	-	0.570	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	S		パナソニック	CU-P280UX3	
OAC-11A-1	病室(3)(4)系統外調機	天井埋込ダクト形(高静圧対応)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2F	1	8.0	22.4	21.2	1700	200	0.570	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	200	S	ドレンパイプ、フィルターカバー	パナソニック	CS-P170XE3U
OAC-12A	多目的室系統外調機	ビル用マルチ室外機	RF	1	6.0	16.0	18.0	5.67	3	200	直入	-	-	-	-	-	-	0.390	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	200	S		パナソニック	CU-P160UX3	
OAC-12A-1	多目的室系統外調機	天井埋込ダクト形(高静圧対応)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2F	1	5.0	14.0	13.2	1100	200	0.390	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	S	ドレンパイプ、フィルターカバー	パナソニック	CS-P110XE3U
OAC-13A	病室(5)～(7)系統外調機	ビル用マルチ室外機	RF	1	12.0	33.5	37.5	12.2	3	200	直入	-	-	-	-	-	-	0.620	1	200	直入	標準	標準	○	-	○	-	-	200	S		パナソニック	CU-P335UX3	
OAC-13A-1	病室(5)～(7)系統外調機	天井埋込ダクト形(高静圧対応)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2F	1	10.0	28.0	26.5	2100	200	0.620	1	200	直入	標準	標準	○	-	○	-	-	-	S	ドレンパイプ、フィルターカバー	パナソニック	CS-P210XE3U
OAC-14A	リハビリ室系統外調機	ビル用マルチ室外機	RF	1	14.0	40.0	45.0	13.1	3	200	△-△	-	-	-	-	-	-	0.570	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	200	S		パナソニック	CU-P400UX3	
OAC-14A-1	リハビリ室系統外調機	天井埋込ダクト形(高静圧対応)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2F	1	8.0	22.4	21.2	1700	200	0.570	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	S	ドレンパイプ、フィルターカバー、リフトエントロピー付	パナソニック	CS-P170XE3U
OAC-14A-2	リハビリ室系統外調機	天井埋込ダクト形(高静圧対応)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2F	1	5.0	14.0	13.2	1100	200	0.390	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	S	ドレンパイプ、フィルターカバー、リフトエントロピー付	パナソニック	CS-P110XE3U

＜空冷ヒートポンプエアコンに関する特記事項＞※PAC、OAC共通

- (1) 冷房能力は JIS B 8616 による
冷房時(室内側) 27℃ DB、19℃ WB、外気温 35℃ DB)
- (2) 室内機と室外機との渡り配線工事は冷暖配管共善きとする
- (3) リモートコントロールスイッチは本体附属品とし、配管配線は自動制御設備工事とする
- (4) 室内機はドレンアップメカ、遠方発停用端子用アダプタ付とする
- (5) 室内機天井カセット形は天井化粧パネル付、天井隠蔽形PAC、OACは
フィルターチャンバー付(機器付属品)とする

- (6) 設計外気温度条件
夏期(冷房時) 34.3℃ DB、56.4% RH 冬期(暖房時) 2.0℃ DB、28.9% RH
- (7) 設計室内温度条件
夏期(冷房時) 26.0℃ DB、18.7 WB 冬期(暖房時) 22.0℃ 50%(一般室)
※その他室温条件は、特記仕様書参照
- (8) 機器の動力源は参考値とする
- (9) 室外機は高調波対策仕様(アクティブフィルター付)とする
- (10) 集中管理コントローラーの渡り配管配線工事は自動制御設備とする。

- (11) フィルターの予備は100%とする
- (12) PAC用集中管理コントローラー×2(1階管理センター、2階スタッフステーション設置)
- (13) OAC用集中管理コントローラー×2(1階管理センター、2階スタッフステーション設置)
- (14) 室外機の防振装置は減震機付付とする

		計画名		実施年度	
		戸田市市民医療センター等施設整備機械設備工事		2014.1	
		機器表-4		M-A04	
				A1 NS A3 NS	

機器表

[illegible]

機器番号	機器名称 (系 統 名)	設 置 階	台 数	機器仕様				電動機(50HZ)							イン ター ロック・ 運 動		速 方		警 報	コン クリ ート 基礎 (建築 工事)	防 震 装 置 G:JAS S:JAS P:JAS	24 時 間 換 気	備 考	型 番 メーカ
				型 式	消 音 ボ ッ ク ス	据 付 手	番 手	風量 m ³ /h	静圧 Pa	動 力 kW	相 φ	電 圧 V	極 数 P	起 動 方 式	非 常 電 源	発 停	運 転 故 障 表 示							
FE-1A-1	外来待合 排風機	1F	3	消音形ストレートシロッコファン	-	天	-	1,000	120	195W	1	100	4	直入	-	-	-	-	-	G	○	個別SW電気工事	BFS-100SUC	
																						三菱電機㈱		
FE-1A-2	男子トイレ 排風機	1F	1	消音形ストレートシロッコファン	-	天	-	500	90	96W	1	100	4	直入	-	○	-	-	-	G	-	OAC-1A-1と連動	BFS-65SUC	
																						三菱電機㈱		
FE-1A-4	振屎トイレ 排風機	1F	1	消音形ストレートシロッコファン	-	天	-	500	120	96W	1	100	4	直入	-	○	-	-	-	G	-	OAC-1A-1と連動	BFS-65SUC	
	(1)~(3)																					三菱電機㈱		
FE-1A-5	倉庫(1) 排風機	1F	1	天井扇(低騒音形)	-	天	-	150	50	20W	1	100	-	直入	-	○	-	-	-	G	-	OAC-1A-1と連動	VD-15ZPC9	
																						三菱電機㈱		
FE-1A-6	更衣室(1)、紳(3) 排風機	1F	1	消音形ストレートシロッコファン	-	天	-	200	120	75W	1	100	4	直入	-	-	-	-	-	G	○	個別SW電気工事	BFS-50SUC	
																						三菱電機㈱		
FE-1A-7	トイレ(1) 排風機	1F	1	消音形ストレートシロッコファン	-	天	-	80	120	75W	1	100	4	直入	-	○	-	-	-	G	-	OAC-2A-1と連動	BFS-50SUC	
																						三菱電機㈱		
FE-1A-8	診察室(1)、 排風機	1F	1	消音形ストレートシロッコファン	-	天	-	700	120	125W	1	100	4	直入	-	-	-	-	-	G	○	個別SW電気工事	BFS-80SUC	
	洗浄スペース																					三菱電機㈱		
FE-1A-9	診察室(2)~(5) 排風機	1F	1	消音形ストレートシロッコファン	-	天	-	600	120	125W	1	100	4	直入	-	○	-	-	-	G	○	OAC-3A-1と連動	BFS-80SUC	
																						三菱電機㈱		
FE-1A-10	診察室(6)~(8) 排風機	1F	1	消音形ストレートシロッコファン	-	天	-	550	120	96W	1	100	4	直入	-	○	-	-	-	G	○	OAC-3A-1と連動	BFS-65SUC	
																						三菱電機㈱		
FE-1A-11	診察室(9) 排風機	1F	1	消音形ストレートシロッコファン	-	天	-	300	120	75W	1	100	4	直入	-	○	-	-	-	G	○	OAC-3A-1と連動	BFS-50SUC	
																						三菱電機㈱		
FE-1A-12	診察室(2) 排風機	1F	1	天井扇(低騒音形)	-	天	-	150	90	44W	1	100	-	直入	-	-	-	-	-	G	-	VD-20ZC9		
	単独換気																					三菱電機㈱		
FE-1A-13	診察室(3) 排風機	1F	1	天井扇(低騒音形)	-	天	-	150	90	44W	1	100	-	直入	-	-	-	-	-	G	-	VD-20ZC9		
	単独換気																					三菱電機㈱		
FE-1A-14	診察室(4) 排風機	1F	1	天井扇(低騒音形)	-	天	-	150	90	44W	1	100	-	直入	-	-	-	-	-	G	-	VD-20ZC9		
	単独換気																					三菱電機㈱		
FE-1A-15	診察室(5) 排風機	1F	1	天井扇(低騒音形)	-	天	-	150	100	44W	1	100	-	直入	-	-	-	-	-	G	-	VD-20ZC9		
	単独換気																					三菱電機㈱		
FE-1A-16	診察室(6) 排風機	1F	1	天井扇(低騒音形)	-	天	-	200	100	44W	1	100	-	直入	-	-	-	-	-	G	-	VD-20ZC9		
	単独換気																					三菱電機㈱		
FE-1A-17	診察室(7) 排風機	1F	1	天井扇(低騒音形)	-	天	-	200	90	44W	1	100	-	直入	-	-	-	-	-	G	-	VD-20ZC9		
	単独換気																					三菱電機㈱		
FE-1A-18	診察室(8) 排風機	1F	1	天井扇(低騒音形)	-	天	-	150	110	44W	1	100	-	直入	-	-	-	-	-	G	-	VD-20ZC9		
	単独換気																					三菱電機㈱		
FE-1A-19	処置室 排風機	1F	1	消音形ストレートシロッコファン	-	天	-	1,450	80	368W	1	100	-	直入	○	-	-	-	-	G	○	個別SW電気工事	BFS-150SUC	
																						三菱電機㈱		
FE-1A-20	職員トイレ 排風機	1F	1	消音形ストレートシロッコファン	-	天	-	100	100	36W	1	100	4	直入	○	○	-	-	-	G	-	OAC-4A-1と連動	BFS-30SUC	
																						三菱電機㈱		
FE-1A-21	汚物処理コーナー 排風機	1F	1	天井扇(低騒音形)	-	天	-	100	80	44W	1	100	-	直入	○	○	-	-	-	G	-	OAC-4A-1と連動	VD-20ZC9	
																						三菱電機㈱		
FE-1A-22	倉庫(2) 排風機	1F	1	消音形ストレートシロッコファン	-	天	-	100	100	36W	1	100	4	直入	○	○	-	-	-	G	-	OAC-4A-1と連動	BFS-30SUC	
																						三菱電機㈱		
FE-1A-23	生理検査工コ-室 排風機	1F	1	消音形ストレートシロッコファン	-	天	-	600	100	96W	1	100	4	直入	-	○	-	-	-	G	○	OAC-5A-1と連動	BFS-65SUC	
																						三菱電機㈱		
FE-1A-24	脳波室 操作室 排風機	1F	1	消音形ストレートシロッコファン	-	天	-	250	100	57W	1	100	4	直入	-	○	-	-	-	G	○	OAC-5A-1と連動	BFS-40SUC	
																						三菱電機㈱		
FE-1A-25	操作面下、 排風機	1F	1	消音形ストレートシロッコファン	-	天	-	900	100	195W	1	100	4	直入	-	○	-	-	-	G	○	OAC-6A-1と連動	BFS-100SUC	
	フィルム保管庫																					三菱電機㈱		
FE-1A-26	検体検査室 排風機	1F	1	消音形ストレートシロッコファン	-	天	-	750	110	155W	1	100	4	直入	○	○	-	-	-	G	○	OAC-7A-1と連動	BFS-90SUC	
																						三菱電機㈱		
FE-1A-27	更衣室(2)(3) 排風機	1F	1	消音形ストレートシロッコファン	-	天	-	500	120	125W	1	100	4	直入	-	-	-	-	-	G	○	個別SW電気工事	BFS-80SUC	
	一般撮影室																					三菱電機㈱		
FE-1A-28	更衣室(4)(5)、 排風機	1F	1	消音形ストレートシロッコファン	-	天	-	400	100	75W	1	100	4	直入	-	○	-	-	-	G	○	HEX-1A-4と連動	BFS-50SUC	
	トイレ(3)																					三菱電機㈱		

[illegible]

機 器 表

機 器 番 号	機 器 名 称 (系 統 名)	型 式	室 外 機									室 内 機											非 常 電 源	イ ン タ ー ロ ッ ク 連 動	選 方			防 震 装 置 G:ゴム S:スプリング P:ゴムパット	備 考			
			設 置 階	台 数	呼称能力 HP	冷房能力 kW	暖房能力 kW	消費電力 (50Hz) kW	電 源		起 動 方 式	設 置 階	台 数	呼称能力 HP	冷房能力 kW	暖房能力 kW	送 風 機		消費電力 (50Hz) kW	電 源		起 動 方 式			加湿量 kg/h	フ ィ ル タ ー						
									相 φ	電 圧 V							送風量 m³/h	機外静圧 Pa		相 φ	電 圧 V											
PAC-1B	事務室系統空調機	ビル用マルチ室外機	RF	1	18.0	50.0	56.0	16.6	3	200	直入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	200	S	PA-P500UX4 パナソニック(株)	
PAC-1B-1	総務課事務室空調機	天井カセットラウンドフロー形 (4方向)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1F	4	1.6	4.5	5.0	900	-	0.033	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	G	天井化粧パネル、ドレンパイプ、リモコン付、CS-P45U3UN パナソニック(株)
PAC-1B-2	医局空調機	天井カセットラウンドフロー形 (4方向)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1F	2	12.5	3.6	4.0	750	-	0.033	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	G	天井化粧パネル、ドレンパイプ、リモコン付、CS-P36U3UN パナソニック(株)
PAC-1B-3	応接室空調機	天井カセットラウンドフロー形 (4方向)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1F	1	1.6	4.5	5.0	870	-	0.047	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	G	天井化粧パネル、ドレンパイプ、リモコン付、CS-P45U3UN パナソニック(株)
PAC-1B-4	事務長室空調機	天井カセットラウンドフロー形 (4方向)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1F	1	1.6	4.5	5.0	870	-	0.047	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	G	天井化粧パネル、ドレンパイプ、リモコン付、CS-P45U3UN パナソニック(株)
PAC-1B-5	所長室空調機	天井カセットラウンドフロー形 (4方向)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1F	1	1.6	4.5	5.0	900	-	0.033	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	G	天井化粧パネル、ドレンパイプ、リモコン付、CS-P45U3UN パナソニック(株)
PAC-1B-6	情報図書室空調機	天井カセットラウンドフロー形 (2方向)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1F	1	1.25	3.6	4.0	540	-	0.033	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	G	天井化粧パネル、ドレンパイプ、リモコン付、CS-P36L3U パナソニック(株)
PAC-2B	厨房系統空調機	ビル用マルチ室外機	RF	1	26.0	73.0	82.5	28.2	3	200	直入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	200	S	PA-P730UX4 パナソニック(株)	
PAC-2B-1	調理室空調機	厨房用エアコン (天吊)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2F	5	3.0	8.0	9.0	960	-	0.127	1	200	直入	-	標準	-	-	○	-	-	-	G	リモコン付、蒸気パイプ、CS-P80V3U パナソニック(株)
PAC-2B-2	洗浄室空調機	厨房用エアコン (天吊)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2F	1	3.0	8.0	9.0	960	-	0.127	1	200	直入	-	標準	-	-	○	-	-	-	G	リモコン付、蒸気パイプ、CS-P80V3U パナソニック(株)
PAC-2B-3	ワゴンプール空調機	厨房用エアコン (天吊)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2F	1	3.0	8.0	9.0	960	-	0.127	1	200	直入	-	標準	-	-	○	-	-	-	G	リモコン付、蒸気パイプ、CS-P80V3U パナソニック(株)
PAC-2B-4	下処理室空調機	厨房用エアコン (天吊)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2F	1	3.0	8.0	9.0	960	-	0.127	1	200	直入	-	標準	-	-	○	-	-	-	G	リモコン付、蒸気パイプ、CS-P80V3U パナソニック(株)
PAC-2B-5	事務室空調機	壁掛型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2F	1	1.0	2.8	3.2	600	-	0.020	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	G	天井化粧パネル、ドレンパイプ、リモコン付、CS-P28K3U パナソニック(株)
PAC-2B-6	休憩室空調機	天井カセット2方向吹出型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2F	1	1.0	2.8	3.2	540	-	0.083	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	G	天井化粧パネル、ドレンパイプ、リモコン付、CS-P28K3U パナソニック(株)
PAC-2B-7	更衣室空調機	壁掛型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2F	1	1.0	2.8	3.2	600	-	0.020	1	200	直入	標準	標準	-	-	○	-	-	-	G	天井化粧パネル、ドレンパイプ、リモコン付、CS-P28K3U パナソニック(株)
PAC-3B	機械浴 (通所) 脱衣室系統空調機	天井カセットラウンドフロー形状同軸タイプ	RF	1	2.5	7.1	8.0	2.08	3	200	直入	2F	2	1.25	3.6	4.0	900	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	200	G	天井化粧パネル、ドレンパイプ、リモコン付、PA-P80U4XD 室外機電源送り パナソニック(株)	

< 空冷ヒートポンプエアコンに関する特記事項 >

- (1) 冷房能力は JIS B 8616 による
冷房時 (室内側 27℃ DB、19℃ WB、外気温度 35℃ DB)

(2) 室内機と室外機との渡り配線工事は冷媒配管共巻きとする

(3) リモートコントロールスイッチは本体付属品とし、配管配線は自動制御設備工事とする

(4) 室内機はドレンアップメカ、遠方発停用端子用アダプタ付とする

(5) 室内機天井カセット形は天井化粧パネル付とする
- (6) 設計外気温度条件
夏期 (冷房時) 34.3℃ DB、56.4% RH 冬期 (暖房時) 2.0℃ DB、28.9% RH

(7) 設計室内温度条件
夏期 (冷房時) 26.0℃ DB、18.7 WB 冬期 (暖房時) 22.0℃ 50% (一般室)

(8) 機器の動力等は参考値とする

(9) 集中管理コントローラーの渡り配管配線工事は自動制御設備とする。

(10) フィルターの予備は100%とする
- (11) PAC-1B系統は医療センター1階管理センターの集中リモコンにて監視とする

(12) PAC-2B系統用集中管理コントローラーx1 (厨房事務室設置)

(13) 室外機の防振装置は減震機構付とする

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

別紙（参考）

所属名称	(医) 総務課	施設名称	市民医療センター	管理番号	PAC-1A
機器名称	パッケージエアコン	設置年月日	平成26年1月18日	経過年数	年
機器メーカー	パナソニック株式会社	定格出力	14.5 kW	()	()
型番	PA-P615UX3	フロンの種類	HFC	R410A	充填量 16 kg
所属名称	(医) 総務課	施設名称	市民医療センター	管理番号	PAC-2A
機器名称	パッケージエアコン	設置年月日	平成26年1月18日	経過年数	年
機器メーカー	パナソニック株式会社	定格出力	7.5 kW	()	()
型番	CU-P280UXE3	フロンの種類	HFC	R410A	充填量 12 kg
所属名称	(医) 総務課	施設名称	市民医療センター	管理番号	PAC-3A
機器名称	パッケージエアコン	設置年月日	平成26年1月18日	経過年数	年
機器メーカー	パナソニック株式会社	定格出力	3.8 kW	()	()
型番	CU-P160UX3	フロンの種類	HFC	R410A	充填量 3.5 kg
所属名称	(医) 総務課	施設名称	市民医療センター	管理番号	PAC-4A
機器名称	パッケージエアコン	設置年月日	平成26年1月18日	経過年数	年
機器メーカー	パナソニック株式会社	定格出力	6.05 kW	()	()
型番	CU-P224UXE3	フロンの種類	HFC	R410A	充填量 12 kg
所属名称	(医) 総務課	施設名称	市民医療センター	管理番号	PAC-5A
機器名称	パッケージエアコン	設置年月日	平成26年1月18日	経過年数	年
機器メーカー	パナソニック株式会社	定格出力	3.8 kW	()	()
型番	CU-P160UX3	フロンの種類	HFC	R410A	充填量 3.5 kg
所属名称	(医) 総務課	施設名称	市民医療センター	管理番号	PAC-6A
機器名称	パッケージエアコン	設置年月日	平成26年1月18日	経過年数	年
機器メーカー	パナソニック株式会社	定格出力	3.8 kW	()	()
型番	CU-P160UX3	フロンの種類	HFC	R410A	充填量 3.5 kg
所属名称	(医) 総務課	施設名称	市民医療センター	管理番号	PAC-7A
機器名称	パッケージエアコン	設置年月日	平成26年1月18日	経過年数	年
機器メーカー	パナソニック株式会社	定格出力	5.0 kW	()	()
型番	CU-P224UX3	フロンの種類	HFC	R410A	充填量 7 kg
所属名称	(医) 総務課	施設名称	市民医療センター	管理番号	PAC-8A
機器名称	パッケージエアコン	設置年月日	平成26年1月18日	経過年数	年
機器メーカー	パナソニック株式会社	定格出力	1.5 kW	()	()
型番	PA-P80U3XDN (CU-P80X3)	フロンの種類	HFC	R410A	充填量 2.2 kg
所属名称	(医) 総務課	施設名称	市民医療センター	管理番号	PAC-9A
機器名称	パッケージエアコン	設置年月日	平成26年1月18日	経過年数	年
機器メーカー	ダイキン工業株式会社	定格出力	2.6 kW	()	()
型番	RXYP140C	フロンの種類	HFC	R410A	充填量 6.7 kg
所属名称	(医) 総務課	施設名称	市民医療センター	管理番号	PAC-10A
機器名称	パッケージエアコン	設置年月日	平成26年1月18日	経過年数	年
機器メーカー	パナソニック株式会社	定格出力	1.5 kW	()	()
型番	PA-P80FE4X (CU-P80X3)	フロンの種類	HFC	R410A	充填量 2.2 kg
所属名称	(医) 総務課	施設名称	市民医療センター	管理番号	PAC-11A
機器名称	パッケージエアコン	設置年月日	平成26年1月18日	経過年数	年
機器メーカー	ダイキン工業株式会社	定格出力	2.6 kW	()	()
型番	RXYP140C	フロンの種類	HFC	R410A	充填量 6.7 kg
所属名称	(医) 総務課	施設名称	市民医療センター	管理番号	PAC-12A
機器名称	パッケージエアコン	設置年月日	平成26年1月18日	経過年数	年
機器メーカー	パナソニック株式会社	定格出力	1.3 kW	()	()
型番	PA-P63U3XN (CU-P63X3)	フロンの種類	HFC	R410A	充填量 2.05 kg
所属名称	(医) 総務課	施設名称	市民医療センター	管理番号	PAC-13A
機器名称	パッケージエアコン	設置年月日	平成26年1月18日	経過年数	年
機器メーカー	パナソニック株式会社	定格出力	9.2 kW	()	()
型番	CU-P335UX3	フロンの種類	HFC	R410A	充填量 7 kg
所属名称	(医) 総務課	施設名称	市民医療センター	管理番号	PAC-14A
機器名称	パッケージエアコン	設置年月日	平成26年1月18日	経過年数	年
機器メーカー	パナソニック株式会社	定格出力	14.5 kW	()	()
型番	PA-P615UX3	フロンの種類	HFC	R410A	充填量 16 kg
所属名称	(医) 総務課	施設名称	市民医療センター	管理番号	PAC-15A
機器名称	パッケージエアコン	設置年月日	平成26年1月18日	経過年数	年
機器メーカー	パナソニック株式会社	定格出力	6.05 kW	()	()
型番	CU-P224UXE3	フロンの種類	HFC	R410A	充填量 12 kg
所属名称	(医) 総務課	施設名称	市民医療センター	管理番号	PAC-16A
機器名称	パッケージエアコン	設置年月日	平成26年1月18日	経過年数	年
機器メーカー	パナソニック株式会社	定格出力	5.0 kW	()	()
型番	CU-P224UX3	フロンの種類	HFC	R410A	充填量 7 kg
所属名称	(医) 総務課	施設名称	市民医療センター	管理番号	PAC-17A
機器名称	パッケージエアコン	設置年月日	平成26年1月18日	経過年数	年
機器メーカー	パナソニック株式会社	定格出力	17.5 kW	()	()
型番	PA-P690UX3 (CU-P400UX3・CU-P280UX3)	フロンの種類	HFC	R410A	充填量 16 kg

所属名称		(医) 総務課	施設名称		市民医療センター	管理番号		PAC-18A
機器名称		パッケージエアコン			設置年月日	平成26年1月18日	経過年数	年
機器メーカー		パナソニック株式会社			定格出力	1.3 kW	()	
型番		PA-P63D3X(CU-P63X3)			フロンの種類	HFC	R410A	充填量 2.05 kg

所属名称		(医) 総務課	施設名称		市民医療センター	管理番号		PAC-19A
機器名称		パッケージエアコン			設置年月日	平成26年1月18日	経過年数	年
機器メーカー		パナソニック株式会社			定格出力	0.7 kW	()	
型番		PA-P40U3XN(CU-P40X3)			フロンの種類	HFC	R410A	充填量 1.65 kg

所属名称		(医) 総務課	施設名称		市民医療センター	管理番号		PAC-20A
機器名称		パッケージエアコン			設置年月日	平成26年1月18日	経過年数	年
機器メーカー		パナソニック株式会社			定格出力	0.7 kW	()	
型番		PA-P40U3XN(CU-P40X3)			フロンの種類	HFC	R410A	充填量 1.65 kg

所属名称		(医) 総務課	施設名称		市民医療センター	管理番号		PAC-21A
機器名称		パッケージエアコン			設置年月日	平成26年1月18日	経過年数	年
機器メーカー		パナソニック株式会社			定格出力	1.3 kW	()	
型番		PA-P63L3X(CU-P63X3)			フロンの種類	HFC	R410A	充填量 2.05 kg

所属名称		(医) 総務課	施設名称		市民医療センター	管理番号		PAC-22A
機器名称		パッケージエアコン			設置年月日	平成26年1月18日	経過年数	年
機器メーカー		パナソニック株式会社			定格出力	1.3 kW	()	
型番		PA-P63D3X(CU-P63X3)			フロンの種類	HFC	R410A	充填量 2.05 kg

所属名称		(医) 総務課	施設名称		市民医療センター	管理番号		PAC-23A
機器名称		パッケージエアコン			設置年月日	平成26年1月18日	経過年数	年
機器メーカー		パナソニック株式会社			定格出力	1.9 kW	()	
型番		PA-P112U3XN(CU-P112X3)			フロンの種類	HFC	R410A	充填量 3.4 kg

所属名称		(医) 総務課	施設名称		市民医療センター	管理番号		PAC-24A
機器名称		パッケージエアコン			設置年月日	平成26年1月18日	経過年数	年
機器メーカー		パナソニック株式会社			定格出力	0.7 kW	()	
型番		PA-P40U3XN(CU-P40X3)			フロンの種類	HFC	R410A	充填量 1.65 kg

所属名称		(医) 総務課	施設名称		市民医療センター	管理番号		PAC-25A
機器名称		パッケージエアコン			設置年月日	平成26年1月18日	経過年数	年
機器メーカー		パナソニック株式会社			定格出力	1.3 kW	()	
型番		PA-P63D3X(CU-P63X3)			フロンの種類	HFC	R410A	充填量 2.05 kg

所属名称		(医) 総務課	施設名称		市民医療センター	管理番号		PAC-26A
機器名称		パッケージエアコン			設置年月日	平成26年1月18日	経過年数	年
機器メーカー		パナソニック株式会社			定格出力	1.1 kW	()	
型番		PA-P56K3C(CU-P56C3)			フロンの種類	HFC	R410A	充填量 1.65 kg

所属名称		(医) 総務課	施設名称		市民医療センター	管理番号		PAC-27A
機器名称		パッケージエアコン			設置年月日	平成26年1月18日	経過年数	年
機器メーカー		パナソニック株式会社			定格出力	0.9 kW	()	
型番		PA-P50D3X(CU-P50X3)			フロンの種類	HFC	R410A	充填量 1.65 kg

所属名称		(医) 総務課	施設名称		市民医療センター	管理番号		OAC-1A
機器名称		パッケージエアコン			設置年月日	平成26年1月18日	経過年数	年
機器メーカー		パナソニック株式会社			定格出力	27.1 kW	()	
型番		PA-P1010UX3(CU-P560UX3・CU-P450UX3)			フロンの種類	HFC	R410A	充填量 18.9 kg

所属名称		(医) 総務課	施設名称		市民医療センター	管理番号		OAC-2A
機器名称		パッケージエアコン			設置年月日	平成26年1月18日	経過年数	年
機器メーカー		パナソニック株式会社			定格出力	3.8 kW	()	
型番		CU-P160UX3			フロンの種類	HFC	R410A	充填量 3.5 kg

所属名称		(医) 総務課	施設名称		市民医療センター	管理番号		OAC-3A
機器名称		パッケージエアコン			設置年月日	平成26年1月18日	経過年数	年
機器メーカー		パナソニック株式会社			定格出力	8 kW	()	
型番		CU-P280UX3			フロンの種類	HFC	R410A	充填量 7 kg

所属名称		(医) 総務課	施設名称		市民医療センター	管理番号		OAC-4A
機器名称		パッケージエアコン			設置年月日	平成26年1月18日	経過年数	年
機器メーカー		パナソニック株式会社			定格出力	9.5 kW	()	
型番		CU-P400UX3			フロンの種類	HFC	R410A	充填量 9 kg

所属名称		(医) 総務課	施設名称		市民医療センター	管理番号		OAC-5A
機器名称		パッケージエアコン			設置年月日	平成26年1月18日	経過年数	年
機器メーカー		パナソニック株式会社			定格出力	3.8 kW	()	
型番		CU-P160UX3			フロンの種類	HFC	R410A	充填量 3.5 kg

所属名称		(医) 総務課	施設名称		市民医療センター	管理番号		OAC-6A
機器名称		パッケージエアコン			設置年月日	平成26年1月18日	経過年数	年
機器メーカー		パナソニック株式会社			定格出力	3.8 kW	()	
型番		CU-P160UX3			フロンの種類	HFC	R410A	充填量 3.5 kg

所属名称		(医) 総務課	施設名称		市民医療センター	管理番号		OAC-7A
機器名称		パッケージエアコン			設置年月日	平成26年1月18日	経過年数	年
機器メーカー		パナソニック株式会社			定格出力	3.8 kW	()	
型番		CU-P160UX3			フロンの種類	HFC	R410A	充填量 3.5 kg

所属名称	(医) 総務課	施設名称	市民医療センター	管理番号	OAC-8A
機器名称	パッケージエアコン	設置年月日	平成26年1月18日	経過年数	年
機器メーカー	パナソニック株式会社	定格出力	8 kW	()	
型番	CU-P280UX3	フロンの種類	HFC	R410A	充填量 7 kg

所属名称	(医) 総務課	施設名称	市民医療センター	管理番号	OAC-9A
機器名称	パッケージエアコン	設置年月日	平成26年1月18日	経過年数	年
機器メーカー	パナソニック株式会社	定格出力	9.2 kW	()	
型番	CU-P335UX3	フロンの種類	HFC	R410A	充填量 7 kg

所属名称	(医) 総務課	施設名称	市民医療センター	管理番号	OAC-10A
機器名称	パッケージエアコン	設置年月日	平成26年1月18日	経過年数	年
機器メーカー	パナソニック株式会社	定格出力	8 kW	()	
型番	CU-P280UX3	フロンの種類	HFC	R410A	充填量 7 kg

所属名称	(医) 総務課	施設名称	市民医療センター	管理番号	OAC-11A
機器名称	パッケージエアコン	設置年月日	平成26年1月18日	経過年数	年
機器メーカー	パナソニック株式会社	定格出力	8 kW	()	
型番	CU-P280UX3	フロンの種類	HFC	R410A	充填量 7 kg

所属名称	(医) 総務課	施設名称	市民医療センター	管理番号	OAC-12A
機器名称	パッケージエアコン	設置年月日	平成26年1月18日	経過年数	年
機器メーカー	パナソニック株式会社	定格出力	3.8 kW	()	
型番	CU-P160UX3	フロンの種類	HFC	R410A	充填量 3.5 kg

所属名称	(医) 総務課	施設名称	市民医療センター	管理番号	OAC-13A
機器名称	パッケージエアコン	設置年月日	平成26年1月18日	経過年数	年
機器メーカー	パナソニック株式会社	定格出力	9.2 kW	()	
型番	CU-P335UX3	フロンの種類	HFC	R410A	充填量 7 kg

所属名称	(医) 総務課	施設名称	市民医療センター	管理番号	OAC-14A
機器名称	パッケージエアコン	設置年月日	平成26年1月18日	経過年数	年
機器メーカー	パナソニック株式会社	定格出力	9.5 kW	()	
型番	CU-P400UX3	フロンの種類	HFC	R410A	充填量 9 kg

所属名称	(医) 総務課	施設名称	市民医療センター	管理番号	PAC-1B
機器名称	パッケージエアコン	設置年月日	平成27年9月18日	経過年数	年
機器メーカー	パナソニック株式会社	定格出力	kW	()	
型番	PA-P500UX4	フロンの種類			充填量 kg

所属名称	(医) 総務課	施設名称	市民医療センター	管理番号	PAC-2B
機器名称	パッケージエアコン	設置年月日	平成27年9月18日	経過年数	年
機器メーカー	パナソニック株式会社	定格出力	kW	()	
型番	PA-P730UX4	フロンの種類			充填量 kg

所属名称	(医) 総務課	施設名称	市民医療センター	管理番号	PAC-3B
機器名称	パッケージエアコン	設置年月日	平成27年9月18日	経過年数	年
機器メーカー	パナソニック株式会社	定格出力	kW	()	
型番	PA-P80U4XD	フロンの種類			充填量 kg